

PARAPROJECT®

Case N12

Laden , Transportieren , Aufbewahren



Bezeichnung	PARAPROJECT Case N12 Charge Only, 15,6", schwarz
Artikelnummer	208418151
GTIN / EAN	4006793809918
Einsatzgebiet	Bildung , Gesundheitswesen
Lieferumfang	- 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss - 1x 5m Geräteanschlusskabel - 6x Y Adapter Kabel IBM auf 2x Euro 8
Materialien	- Aluminium - Con-Pearl® - X-ABS-Kunststoff
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	11500 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	42021250
Ursprungsland	RO
Ausstattung	- Kofferdeckel mit div. Fächern und Taschen und Aufnahmemöglichkeit für Access Point - Korpus: 12x Staufach für Laptops bis 15,6", Stauraum für insgesamt 12x Originalnetzteile für die Ladefunktion der Laptops, interner Timer für die Ladezeitbegrenzung und separate Steckdose für Access Point - Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation
Kompatible Geräte	MacBook , Ultrabook , Chromebook
max. Geräteanzahl	12
Betriebssystem	Chrome OS / macOS / Windows
Kabeltypen für Geräte	Y-Adapter mit 2x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig)
Netzteil	Verwendung der kundeneigenen Netzteile
Ausgangsleistung je Port	max. 2,5 A
Optionales Zubehör	- Y-Adapter mit 2x Euro-Flachbuchse - Y-Adapter mit 2x IBM-Buchse (C5, 3-polig)
Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	- Außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe Innen: - 10x IBM-Buchse (C5, 3-polig) - 2x Schuko-Steckdose
Stromdaten	- 100 - 240 V - max.10 A - 50/60 Hz

PARAPROJECT®

Case N12

Laden , Transportieren , Aufbewahren

Maße Fächer (BxTxH)	255 x 390 x 38 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm