

# PRODUKTDATENBLATT

## Indoor Garden Light Stand

Indoor Garden Light Stand 300 WT | Lineares LED Pflanzenlicht mit anpassbarer Höhe



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Indoor Gardening
- Küchen
- Wohnräume

---

### PRODUKTVORTEILE

- Speziell entwickeltes LED-Spektrum fördert die Photosynthese der meisten Pflanzen
- Imitiert den Tag-/Nachtzyklus durch automatischen Timer Betrieb

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verwendet eine Kombination aus weißen Vollspektrum-LEDs und roten LEDs
- Höhe des Leuchtenkopf kann an die Größe der Pflanze angepasst werden



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	14,00 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3650 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Neutral White
<b>Lichtstrom</b>	750 lm

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	440,0 mm
<b>Breite</b>	180,0 mm
<b>Höhe</b>	310,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	555,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Plastik/Metal
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

#### Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	12500
<b>Nennlebensdauer</b>	25000 h

#### Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Stehend
<b>Montageort</b>	Alle Oberflächen

#### Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Stecker Typ C (EU)
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

#### Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20

---

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Mit zwei verschiedenen Halterungen zur Anpassung der Höhe

---

**VERPACKUNGSMFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075576193	Faltschachtel 1	57 mm x 502 mm x 72 mm	641,00 g	2.06 dm <sup>3</sup>
4058075576209	Versandschachtel 6	523 mm x 168 mm x 216 mm	4228,00 g	18.98 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**HAFTUNGS AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.