

PRODUKTDATENBLATT

LEDinestra 500 mm 40 4.8 W/2700K S14d

LEDinestra | Stabförmige LED-Lampen



ANWENDUNGSGEBIETE

- Ideal für Spiegelbeleuchtung
- Hotels, Restaurants
- Anwendungen im Haushalt
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Gute Farbwiedergabe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu stabförmigen Glühlampen
- Homogene Ausleuchtung
- Quecksilberfreie Lampen
- Kolben aus Glas



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Bemessungsleistung	4,80 W
Nennleistung	4,80 W
Nennspannung	220...240 V
Max. Anz. Lampen an Sicherungs 10 A (B)	50
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B)	90
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Einschaltstrom	6.06 mA
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	40 W

Photometrische Daten

Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,70
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	470 lm
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Nennlichtstrom	470 lm

Abmessungen & Gewicht



Gesamtlänge	500,0 mm
--------------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+30 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc	50 °C

Lebensdauer

Nennlebensdauer	15000 h
Bemessungslampenlebensdauer	15000 h

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	S14d
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Zertifikate & Standards

Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Energieeffizienzklasse	F

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDINES 50CM 4,
---------------	-----------------

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075607156	Faltschachtel 1	33 mm x 50 mm x 507 mm	172,00 g	0.82 dm ³
4058075607163	Versandschachtel 10	570 mm x 215 mm x 155 mm	2122,00 g	19.00 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
 ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.