

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI PIPE 80CM Post

SMART+ PIPE MULTICOLOR | Leuchten mit WiFi-Technologie



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Gärten
- Terrassen, Balkone

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	10,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Nennstrom</b>	0,072 A
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtausbeute</b>	38 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	380 lm

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	270,00 °
----------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht



<b>Produktgewicht</b>	1374,00 g
<b>Höhe</b>	800,0 mm
<b>Durchmesser</b>	89,0 mm

Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Boden
Montageart	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

Zertifikate & Standards

Normen	CE/UKCA/RoHS
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075564220	Faltschachtel 1	147 mm x 147 mm x 812 mm	1814,00 g	17.55 dm <sup>3</sup>
4058075564237	Versandschachtel 2	830 mm x 310 mm x 175 mm	4441,00 g	45.03 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.