


PRODUKTDATENBLATT

SMART + WIFI PLANON PLUS 450X450

SMART+ PLANON PLUS MULTICOLOR | Pannelleuchten mit mit WiFi-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Nennleistung | 28,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 0,17 A |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsart | Netzspannung |


Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|---------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | RGBW |
| Lichtausbeute | 75 lm/W |
| Lichtstrom | 2100 lm |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|-----------|
| Produktgewicht | 2190,00 g |
| Länge | 450,0 mm |
| Breite | 450,0 mm |
| Höhe | 56,0 mm |

Farben & Materialien

| | |
|---|------------------------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Material der lichtemittierenden Fläche | PMMA |

| | |
|---------------------|------|
| Gehäusefarbe | Weiß |
|---------------------|------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|--------------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|--------------------------------|-------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------|---|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs./Verfügbar ab Januar 2021 |
| Montageort | Decke |
| Montageart | Anbau |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|--|---------------------------------|
| Dimmbar | Ja |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Google Assistant / Amazon Alexa |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|-------------------|
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|------------------------|
| 4058075525221 | Faltschachtel 1 | 518 mm x 83 mm x 524 mm | 2531,00 g | 22.53 dm ³ |
| 4058075525238 | Versandschachtel 4 | 537 mm x 347 mm x 560 mm | 11372,00 g | 104.35 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.