

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ ROUND IP44 480mm

BATHROOM DECORATIVE CEILING AND WALL WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart Badezimmer
dekorative Decke und Wand mit WLAN-Technologie IP44 TW und dimmbar

ANWENDUNGSGEBIETE

- Badezimmer



PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP44
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Nennleistung | 18,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 0,077 A |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsart | Externer LED-Treiber |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Farbtemperatur | 3000...6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Lichtausbeute | 60 lm/W |
| Lichtstrom | 1800 lm |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Produktgewicht | 920,00 g |
| Länge | 480,0 mm |
| Breite | 100,0 mm |
| Höhe | 78,0 mm |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|--------|
| Produktfarbe | Silber |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusefarbe | Silber |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------|-------|
| Montageort | Decke |
| Montageart | Anbau |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|--------------|-------------------------|
| Dimmbar | Ja |
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|---------------|
| Normen | CE/RoHS/REACH |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP44 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075573727 | Faltschachtel 1 | 90 mm x 140 mm x 540 mm | 1080,00 g | 6.80 dm ³ |
| 4058075573734 | Versandschachtel 4 | 556 mm x 198 mm x 300 mm | 4915,00 g | 33.03 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.