

# PRODUKTDATENBLATT

## Linear LED Mobile Backlight sensor 200mm

LINEAR LED MOBILE BACKLIGHT USB | Unterbauleuchte für flexible Montage, mit Bewegungsmelder, indirekte Beleuchtung, batteriebetrieben, wiederaufladbar



### Anwendungsgebiete

- Oberschränke
- Regal- und Unterbauleuchtung
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Nur für Innenraumbeleuchtung

### Produktvorteile

- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten
- Weiches Licht durch indirekte Lichtverteilung

### Produkteigenschaften

- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku
- PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- Farbtemperatur: 4.000 K



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|   |             |
|---|-------------|
| Nennleistung                              | 1,00 W      |
| Nennspannung                              | 5 V         |
| Netzfrequenz                              | 0 Hz        |
| Nennstrom                                 | 1000,000 mA |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | -           |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | -           |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | -           |
| Schutzklasse                              | III         |
| Betriebsart                               | Batterie    |

### Photometrische Daten

|   |                     |
|---|---------------------|
| Lichtstrom                                  | 50 lm               |
| Lichtausbeute                               | 45 lm/W             |
| Farbtemperatur                              | 4000 K              |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Kalt weiß           |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | 80                  |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0                 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0                 |
| Ausstrahlungswinkel                         | 120 °               |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 256.00 mm |
| Breite         | 46.00 mm  |
| Höhe           | 41.00 mm  |
| Produktgewicht | 183,00 g  |

### Materialien & Farben

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Gehäusefarbe                | Weiß                        |
| Gehäusematerial             | Aluminium Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC)           |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg                      |

### Anwendung & Installation

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C              |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+60 °C              |
| Anschlussart               | USB                       |
| Schutzart                  | IP20                      |
| Dimmbar                    | Nein                      |
| Montageart                 | Anbau                     |
| Montageort                 | Wand / Schrankunterseiten |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar        |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                        |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 10000   |

### Sensor

|  |                  |
|--|------------------|
| Art des Sensors                        | Licht / Bewegung |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit           | 30 s             |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors | 3...5 m          |

### Notbeleuchtung

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Leistung im Notbetrieb | 1 W |
|------------------------|-----|

### Zertifikate & Standards

|  |           |
|--|-----------|
| Normen   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
|---------------------|---|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Ladekabel

---

## DOWNLOADS

### DOWNLOADS



Declarations Of Conformity CE

---

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075610484 | Faltschachtel<br>1                     | 41 mm x 46 mm x 256 mm              | 237.00 g      | 0.48 dm <sup>3</sup> |
| 4058075610491 | Versandschachtel<br>8                  | 238 mm x 203 mm x 103 mm            | 2086.00 g     | 4.98 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.