

PRODUKTDATENBLATT

LED SPOT G9 4x1.9W 2700

LED SPOT G9 | Deckenanbau-Leuchte mit flexiblen G9-Strahlern



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Decken- und Wandanbau

PRODUKTVORTEILE

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Zeitloses Design
- Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen
- Einfache Montage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 6 Spot-Leuchtenköpfen
- Gehäuseoberfläche aus gebürstetem Nickel
- Diffusor aus mattiertem Glas
- Einstellbarer Kopf



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Nennleistung | 7,60 W |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |


Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Lichtstrom | 800 lm |
| Lichtausbeute | 105 lm/W |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 300 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 646,0 mm |
| Breite | 90,0 mm |
| Höhe | 165,0 mm |
| Produktgewicht | 730,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------------|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produktfarbe | Silber |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Material Abdeckung | Glas |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
| Lebensdauer | 25000 h |
| Nennlebensdauer | 15000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke / Wand |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 40 W |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------------|---------------|
| Dimmbar | Nein |
| Justierbar | Ja |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Fassungsbezeichnung | GU10 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|-------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Bestückt mit OSRAM LED-Lampe EAN 4058075432307
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075540682 | Faltschachtel 1 | 140 mm x 120 mm x 670 mm | 958,00 g | 11.26 dm ³ |
| 4058075540699 | Versandschachtel 4 | 680 mm x 255 mm x 300 mm | 5171,00 g | 52.02 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.