

PRODUKTDATENBLATT

SUBMARINE THROUGH-WIRING 120CM

SUBMARINE THROUGHWIRING | Feuchtraumleuchte, durchverdrahtet

ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen
- Nur für Innenraumbeleuchtung



PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Einfacher Lampenwechsel
- Gute und gleichmäßige Ausleuchtung
- Einfache Installation an Wand und Decke mit Durchgangsverdrahtungsmöglichkeit
- Schneller und einfacher Netzanschluss, dank werkzeugloser Gehäuseöffnung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Haltbare und energiesparende LED-Leuchte
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Vormontierte Durchgangsverdrahtung an der Leuchte
- Durchverdrahtung 3x1,5mm² bereits installiert



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	15,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Daten des Leuchtenschaltgeräts

Flimmern in Prozent	< 2 %
----------------------------	-------

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	1700 lm
Lichtausbeute	110 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	140 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Länge	1261 mm
Breite	66,0 mm
Höhe	75,0 mm
Produktgewicht	1120,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Plastik
Produktfarbe	Grau

Gehäusefarbe	Grau
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-25...+35 °C
Betriebstemperaturbereich	-25...+35 °C

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Nennlebensdauer	30000 h
Bemessungslampenlebensdauer	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Quecksilbergehalt	0,0 mg

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Normen	CE/RoHS/REACH/EMC

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075576438	Faltschachtel 1	77 mm x 71 mm x 1265 mm	1219,00 g	6.92 dm ³
4058075576445	Versandschachtel 9	1280 mm x 225 mm x 245 mm	12244,00 g	70.56 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.