



34282800 Philips Hue White Amb. Milliskin Einbauspot 3 flg. aluminium 3x350lm

Kompatibel mit dem Hue App System, steuerbar ueber App oder dem Hue Dimmschalter, 4 vorprogrammierte Lichtrezepte, Lichtfarbe 2200-6500 Kelvin
 Der buendig montierbare Philips Hue White Ambiance Spot Milliskin in Aluminium fuegt sich nahtlos in die Umgebung ein. Er erzeugt ein warmes bis kuehles weisses Licht. Steuere die Leuchte sofort ueber Bluetooth oder nutze mit einer Philips Hue Bridge weitere smarte Lichtfunktionen.

Technische Daten

| | |
|--------------|-----------|
| Max. Wattage | 5 |
| Sockel | GU10 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Volt | 220-240 |
| Lumen | 750 |
| Kelvin | 2200-6500 |

Codes

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN Artikel | 8719514342828 |
| Bestellnummer (EOC) | 34282800 |
| 10NC | 9290030451 |

Artikeldaten

| | |
|---------------|---|
| Flammenanzahl | 3 |
|---------------|---|

Service

| | |
|----------|---------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre gesetzl. Gewährleistung |
|----------|---------------------------------|

>

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|----|------|------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 10 | 9 | 9 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 10 | 21,9 | 20,9 |

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|---------------------------|
| Material | Kunststoff |
| Grundfarbe | Silber |
| Dimmeffekt | 50.000 Weisschattierungen |

Gewichte

| | |
|-----------------------------|------|
| Artikelgewicht / kg netto | 0,59 |
| Artikel mit Verpackung / kg | 0,91 |

Energieeffizienz

Kategorie

Verschiedenes

| | |
|--------------------|-----|
| Typ | |
| Kabellänge | N/A |
| Höhenverstellbar | |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |

| | |
|--------------------|------|
| Inkl. Batterie | Nein |
| Inkl. Dimmschalter | Nein |
| Inkl. Bridge | Nein |