



35539200 Philips Hue White & Col. Amb. Xamento Einbauspot silber 3er

Dekorative Einbauspot-Beleuchtung fuer ein gemuetliches Ambiente im Wohnbereich, fuer die direkte Beleu

Technische Daten

| | |
|-------------------|-------------------|
| Max. Wattage | 5,7 |
| Socket | Fest verbaute LED |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP44 |
| Volt | 220-240 |
| Lumen 2700 Kelvin | 690 |
| Kelvin | 2200-6500 |

Codes

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN Artikel | 8719514355392 |
| Bestellnummer (EOC) | 35539200 |
| 10NC | 9290030748 |

Artikeldaten

| | |
|-----------------|-----------|
| Flammenanzahl | 3 |
| Zolltarifnummer | 539500000 |
| Herkunftsland | PL |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|-----|------|------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 9,4 | 9,4 | 9,0 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 10 | 21,9 | 20,9 |

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|---------------------------|
| Material | Metall |
| Grundfarbe | chrom |
| Dimmeffekt | 50.000 Weissstättierungen |

Gewichte

| | |
|-----------------------------|------|
| Artikelgewicht / kg netto | 0,59 |
| Artikel mit Verpackung / kg | 0,91 |

Energieeffizienz

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | G |
|-----------|---|

Verschiedenes

| | |
|--------------------|--------------|
| Typ | Keine Angabe |
| Kabellänge | N/A |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |

| | |
|--------------------|------|
| Inkl. Batterie | Nein |
| Inkl. Dimmschalter | Nein |
| Inkl. Bridge | Nein |



Ausstellungsdatum: 06.08.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.