

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 04.12.2018
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **27700038**
Warengruppe: **LED/Orientierungslicht/Strom**
Bezeichnung **RGB Orientierungslicht**

Technik

Produktdaten		Breite [mm] 45	Gewicht [g] 35
Länge [mm] 60		Höhe [mm] 90	
Elektrische Daten		Frequenz Nominalwert [Hz] 50	Schaltzyklen bis Ausfall 5000
Spannung Nominalwert [V] 230		Nom. Stromstärke [mA] 0	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] 0
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] 0,28		Elektrischer Leistungsfaktor [\geq] 0,00	
Lebensdauer Nominalwert [h] 25000		Dimmbarkeit nein	
Lichttechnische Daten		Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] 0	

Umwelteigenschaften

Verpackung

Colorbox		Gewicht [g] 0	
Blister		Stück 1	
Gewicht [g] 0		Inhalt (Produkte) 1	
Innerbox		Gewicht [g] 0	Stück 5
Tray		Gewicht [g] 0	
Shrink		Gewicht [g] 0	
Transportkarton		Gewicht [g] 0	Stück 20