

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 06.09.2018
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **27700032**
Warengruppe: **LED/Orientierungslicht/Batterie**
Bezeichnung **Caplux Sensor**

Technik

Produktdaten		Aussenanwendung	nein	Freibrennbetrieb	nein
Länge [mm]	59	Coolbeam	nein	Nicht in Reflektoren	nein
Höhe [mm]	105	Hotbeam	nein	Belüftung erforderlich	nein
Gewicht [g]	80	stossfest	nein	CE	nein
Schutzglas	nein	Feuchteempfindlich	nein	GOSTR	nein
UVSchutz	nein	Austausch stromlos	nein		
Elektrische Daten		Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	0,60	Dimmbarkeit	nein
Spannung Nominalwert [V]	4,5	Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Schaltzyklen bis Ausfall	5000
Spannung Bemesswert [V]	4	Lebensdauer Bemesswert [h]	25000		
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	0,60	Stromart	DC		
Lichttechnische Daten		Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	67	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [\geq]	80
Lichtstrom Nominalwert [lm]	40	Kelvin [K]	4000	Farbkonsistenz initial [SDCM] [\leq]	6
Lichtstrom Bemesswert [lm]	40	Lichtfarbe	Neutralweiß		
Umwelteigenschaften		Amalgamtechnik		WEEE-Produkt	ja
Batteriedetails		Typ	AA		
Batterie		Typengruppe	Primär		
Leuchtendaten		Schutzart	III		
Verpackung					
Blister		Barcode1	4018412654939	WEEE	nein
Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Inhalt (Produkte)	1	CE	nein		
Innerbox		Barcode1	4018412654977	Barcode2	0194018412654932300005
Stück	5	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	Barcodetyp 2	EAN128
Transportkarton		Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
Stück	20	Barcode2	0194018412654932300020	WEEE	nein
Barcode1	4018412654984	Barcodetyp 2	EAN128		