

## LED-Wand- und Deckenleuchten Ecoline 60



Artikelnummer:	20800186
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50/60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>9 W</b>
Energieverbrauch:	<b>9 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>605x20x43 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412335241</b>

### Artikelnummer: **20800186**

Ein echtes Allroundtalent: Die LED-Wand- und Deckenleuchte Ecoline 60 sorgt für optimale Lichtverhältnisse. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- Moderne LED-Wand- und Deckenleuchte
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20800186	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 605 mm
Barcode 4018412335241	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,54	Farbwertanteil X 0,376	Breite 20 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y 0,375	Höhe 43 mm
Hersteller Müller-Licht	ERP Anwendungsbereich	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 200,00 g
Zolltarifnummer 94051098900	Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Verpackung	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Austausch stromlos nein
Colorbox/Barcode 1 4018412335241	Leistungsaufnahme Nominalwert 9 W	Lichtausbeute Nominalwert 94 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Nom. Stromstärke 82 mA	Lichtfarbe neutralwhite	Modell (Technisch) LED-Wand- und Deckenleuchte
Colorbox/Gewicht 4,30 g	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 850 lm	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Colorbox/Abmessungen L=606 B=31 H=44 mm	Stromart AC	Spektrumbild	Inverkehrbringer Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1 4018412335685	Frequenz Nominalwert 50/60 Hz	Leuchtdaten	Marke Müller-Licht
Transportkarton/Inhalt (Stück) 12	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,86	Enthält verbaute LED ja	CE Kennzeichnung ja
Transportkarton/Gewicht 215,00 g		IP-Schutzart 20	Garantieprodukt 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
Transportkarton/Abmessungen L=612 B=154 H=131 mm		Kabelende Direktanschluß	Umwelteigenschaften
		Schutzklasse II	Triman-Kennzeichen
			WEEE-Produkt
			<a href="#">Recycling</a>