

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 15. Jul 2019 12:35  
Seite 1

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT StarLight

## Technische Details

Artikel-Nr. **20500093**  
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**  
Bezeichnung **Stilo Switch Tone 120**



## Technik

### Produkt Daten

Brennlage	<b>u360</b>
Länge [mm]	<b>1203</b>
Breite [mm]	<b>164</b>
Höhe [mm]	<b>48</b>
Gewicht [g]	<b>1890,00</b>
Schutzglas	<b>nein</b>

### Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	<b>220-240</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>230</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>48,00</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>48,00</b>
Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>25000</b>

### Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>4000</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>4000</b>
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>83</b>
Kelvin [K]	<b>6500</b>
Lichtfarbe	<b>Switch Tone (3000/4000/6500K) + Memory Function</b>

### Umwelteigenschaften

### Leuchtendaten

Schutzart	<b>I</b>
-----------	----------

## Verpackung

### Colorbox

Gewicht [g]	<b>355,00</b>
-------------	---------------

### Blister

### Innerbox

Gewicht [g]	<b>270,00</b>
Stück	<b>2</b>

### Tray

### Shrink

### Transportkarton

Gewicht [g]	<b>1000,00</b>
Stück	<b>8</b>

### Manual

### Hinweise

Komponentenliste **Luminaire with integrated LED; 2 screws and 2 dowels, instruction sheet, WEEE-sheet**

UVSchutz	<b>nein</b>
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	<b>-10</b>
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	<b>45</b>
Aussenanwendung	<b>nein</b>
Coolbeam	<b>nein</b>
Hotbeam	<b>nein</b>
stossfest	<b>nein</b>

Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>25000</b>
Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>
Stromart	<b>AC</b>
Nom. Stromstärke [mA]	<b>215</b>
EEK	<b>A+</b>
Elektrischer Leistungsfaktor [ > ]	<b>0,97</b>

Farbwiedergabe-eigenschaft Ra [ >= ]	<b>80</b>
Farbkonsistenz initial [SDCM] [ < ]	<b>6</b>
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [ >= ]	<b>0,80</b>
Lichtstromerhalt am Ende NLD [ >= ]	<b>0,70</b>

WEEE-Produkt	<b>ja</b>
--------------	-----------

Feuchteempfindlich	<b>nein</b>
Austausch stromlos	<b>nein</b>
Freibrennbetrieb	<b>nein</b>
Nicht in Reflektoren	<b>nein</b>
Belüftung erforderlich	<b>nein</b>

Zündzeit [sec.] [ < ]	<b>0,5</b>
Dimmbarkeit	<b>nein</b>
Schaltzyklen bis Ausfall	<b>12500</b>
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>48</b>
Ausfallrate 1000h [%] [ <= ]	<b>5,00</b>
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	<b>0,90</b>

Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [ < ]	<b>1,00</b>
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [ < ]	<b>2,00</b>

Barcode1	<b>4018412666833</b>
Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>

Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
--------------	---------------

Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
CE	<b>nein</b>
WEEE	<b>nein</b>

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 15. Jul 2019 12:35  
Seite 2

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Liienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT **Starlicht**


## Technische Details

Artikel-Nr. **20500093**  
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**  
Bezeichnung **Stilo Switch Tone 120**



## EEK-Label

**MÜLLER  
LICHT** 20500093

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 