

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 18. Dez 2019 18:58
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **20500091**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Stilo Switch Tone 60**



Technik

Produktdaten

Brennlage	u360
Länge [mm]	603
Breite [mm]	164
Höhe [mm]	48
Gewicht [g]	1006,00
Schutzglas	nein

UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-10
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	45
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein

Feuchteempfindlich	nein
Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	nein
Nicht in Reflektoren	nein
Belüftung erforderlich	nein
CE	ja

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-
Spannung Bemesswert [V]	240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	25,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	25,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	2268,00

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	111
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,97
Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Dimmbarkeit	nein

Schaltzyklen bis Ausfall	12500
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	25
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	2100
Lichtstrom Bemesswert [lm]	2100
Abstrahlwinkel	100
Nominalwert [°]	100
Lichtausbeute	84
Nominalwert [lm/W]	84
Kelvin [K]	6500

Switch Tone (3000/4000/6500K) + Memory Function	
Lichtfarbe	
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80

Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Leuchtendaten

Schutzart	I
-----------	----------

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	209,80
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4018412666819
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

CE	ja
WEEE	ja

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	132,00
Stück	2

Barcode1	4018412671134
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412671137300002

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	1043,00
Stück	16

Barcode1	4018412671141
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412671144300016

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Manual

Hinweise

Komponentenliste **Luminaire with integrated LED; 2 screws and 2 dowels, instruction sheet, WEEE-sheet**