

LED-Wand- und Deckenleuchten Planus 60




Artikelnummer: **20500088**

Artikelnummer:	20500088
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	25 W
Energieverbrauch:	25 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	600x120x45 mm
Socket:	
Barcode:	4018412663689

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Planus 60 fügt sich perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich, hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20500088C	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 600 mm
Barcode Verpackungseinheit: 4018412663689	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,99	Farbwertanteil X: 0,374	Breite: 120 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y: 0,374	Höhe: 45 mm
Zolltarifnummer: 85395100000	Gewichteter Verbrauch: 25 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 1146,00 g
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert: 25 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥ 80	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1: 4018412663689	Nom. Stromstärke: 110 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 120 lm/W	Beleuchtungstechnologie: LED
Colorbox/Inhalt (Stück): 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtfarbe: neutralwhite	Modell (Technisch): LED-Wand- und Deckenleuchte
Colorbox/Gewicht: 129,00 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 3000 lm	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Colorbox/Abmessungen: L=636 B=126 H=51 mm	Verschiebungsfaktor (cos ϕ): 0,70	Stroboskopeffekt: 0,9	Marke: Müller-Licht
Innerbox/Barcode 1: 4018412663696		Spektrumbild	Garantieprodukt: nein
Innerbox/Inhalt (Stück): 2			
Innerbox/Gewicht: 93,00 g			
Innerbox/Abmessungen: L=647 B=107 H=132 mm			
Transportkarton/Barcode 1: 4018412663702			
Transportkarton/Inhalt (Stück): 4			
Transportkarton/Gewicht: 318,00 g			
Transportkarton/Abmessungen: L=657 B=230 H=146 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
			
WEEE-Produkt			
			
			