

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 28. Feb 2020 11:38
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **20300023**
Warengruppe: **Sonstige//**
Bezeichnung **OVAL Leuchte + Schutzkorb, black**



Technik

Produkt Daten

Sockel	E27
Länge [mm]	180
Breite [mm]	126
Höhe [mm]	109
Gewicht [g]	490,00
Schutzglas	nein

UVSchutz	nein
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	nein
Austausch stromlos	nein

Freibrennbetrieb	nein
Nicht in Reflektoren	nein
Belüftung erforderlich	nein
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	230
Spannung Bemesswert [V]	230

Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	0
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,00

Dimmbarkeit	nein
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	0

Lichttechnische Daten

Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	0
----------------------------------	----------

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Leuchtendaten

Kabelende	Direktanschluß
-----------	-----------------------

Schutzart	II
-----------	-----------

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Barcode1	4004894032419
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	50,00
Stück	4

Barcode1	4004894854837
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194004894854830300004

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Hinweise