



Artikelnummer: **401072**


LED-Filament Spezial 4W (38W) 220-240V G9 440lm 320° 2700K Retro-LED

Artikelnummer:	401072
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	440 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	320 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	15x60 mm
Sockel:	G9
Barcode:	4018412677426

Retro-Chic für Ihr Zuhause: Die MÜLLER-LICHT LED-Lampen im Retro-Design bringen das Glühlampen-Feeling zurück in Ihr Zuhause. Die Abmessungen der Retro-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker, so dass sich die Lampen besonders für den Einsatz in offenen Leuchten, wie z.B. Kronleuchtern, eignen. Die Lichtfarben Warmweiß und insbesondere das Super-Warmweiß der goldenen Retro-LEDs erzeugen dabei eine wohnliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Retro-LED Hochvolt-Stiftsockel mit innovativer Filament-Technologie, ideal für offene Einbauten
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
- Sehr lange Lebensdauer (15.000 Stunden)

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	401072B	Farbkonsistenz initial	< 6
Barcode	4018412677426	Farbwertanteil X	0,436
Barcode Verpackungseinheit		Farbwertanteil Y	0,393
EPREL-Referenznummer	735151	Farbtemperatur	2700 K
Hersteller	Müller-Licht	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Zolltarifnummer	85395200000	Abstrahl-/Halbwertswinkel	320 °
Verpackung		Lichtausbeute Nominalwert	110 lm/W
Colorbox/Barcode 1	4018412677426	Lichtfarbe	warmwhite
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Lichtstrom Nominalwert	440 lm
Colorbox/Gewicht	6,30 g	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	38 W
Colorbox/Abmessungen	L=64 B=20 H=111 mm	Spektrumbild	
Tray/Barcode 1	4018412677433		
Tray/Inhalt (Stück)	10		
Tray/Gewicht	52,00 g		
Tray/Abmessungen	L=222 B=70 H=36 mm		
Transportkarton/Barcode 1	4018412677440		
Transportkarton/Inhalt (Stück)	220		
Transportkarton/Gewicht	600,00 g		
Transportkarton/Abmessungen	L=826 B=245 H=260 mm		
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			
			
	.Recycling		
			Produktmaße + Gewicht
			Länge/Tiefe
			15 mm
			Breite
			15 mm
			Höhe
			60 mm
			Gewicht
			9,00 g
			Produktdaten
			Austausch stromlos
			ja
			Beleuchtungstechnologie
			LED
			Modell (Technisch)
			LED-G9
			Sockel
			G9
			Inverkehrbringer
			Müller-Licht
			Marke
			Müller-Licht
			Garantieprodukt
			nein