

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 09:42
Seite 1

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **401037**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU5.3**
Bezeichnung **3.5W 12V GU5.3 230lm 2700K**

Technik

Produktdaten		Gewicht [g]	45,00	Maximale Umgebungstempera- tur [°C]	40
Sockel	GU5.3	Gehäusematerial	PA6 weiss (ther- misch)	Belüftung erforderlich	ja
Brennlage	u360	Schutzglas	ja	Marke	Müller-Licht
Länge [mm]	50	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20	CE	ja
Breite [mm]	50				
Höhe [mm]	48				
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Spannung Nominalwert [V]	12	Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein
Spannung Bemesswert [V]	12	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	3,50	Stromart	ACDC	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	4
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	3,50	Nom. Stromstärke [mA]	486	Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021- [W])	3,62	EEK	A+	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
		Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,40	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Lichttechnische Daten		Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Nominalwert [lm]	230	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	90	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Lichtstrom Bemesswert [lm]	230	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	66	Flimmerfaktor [<=]	10,00		
Farbtemperatur [K]	2700	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80		
Umwelteigenschaften		UVA/UVB [mW/klm]	2,000	UVC [mW/klm]	2,000

Info auf DB

Verpackung

Colorbox		Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Gewicht [g]	0,00	Barcode1	4018412676405		
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Gewicht [g]	0,00		
Tray		Barcode1	4018412676412	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	5	Barcode2	0194018412676415300005		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412676429	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	60	Barcode2	0194018412676422300060		

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 09:42
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **401037**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU5.3**
Bezeichnung **3.5W 12V GU5.3 230lm 2700K**

EEK-Label

