

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 23. Dez 2020 11:36
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Liienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **401015**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tropfenform/E27**
Bezeichnung **5.5W (40W) 220-240V E27 470lm 200° 2700K**

Technik

Produkt						
Produkt	daten		Gewicht [g]	20,00	Maximale Umgebungstemperatur	
Sockel	E27			PA6 (ther-	[°C]	40
Brenn- lage	u360		Gehäusematerial	misch)	Belüftung erforderlich	ja
Länge [mm]	45		Schutzglas	nein	CE	ja
Breite [mm]	45		Minimale Umgebungstemperatur			
Höhe [mm]	79		[°C]	-20		
Elektrische	Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein
			Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Spannung Nominalwert [V]	220-		Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Spannung Bemesswert [V]	240		Stromart	AC	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	86
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	5,50		Nom. Stromstärke [mA]	47	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	5,50		EEK	A+	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	0,00		Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,53		
			Zündzeit [sec.] [<]	0,5		
Lichttechnische	Daten		Farbtemperatur [K]	2700	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40
Lichtstrom Nominalwert [lm]	470		Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470		Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	90	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	200		Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	85		Flimmerfaktor [<=]	10,00	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

Info auf DB

Verpackung

Colorbox		Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Gewicht [g]	0,00	Barcode1	4018412675712		
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Gewicht [g]	0,00		
Tray		Barcode1	4018412675729	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	10	Barcode2	0194018412675722300010		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412675736	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	60	Barcode2	0194018412675739300060		

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 23. Dez 2020 11:36
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **401015**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tropfenform/E27**
Bezeichnung **5.5W (40W) 220-240V E27 470lm 200° 2700K**

EEK-Label

