

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 11. Mär 2021 14:58  
Seite 1

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Liienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER  
LICHT **StarLight**

## Technische Details

Artikel-Nr. **401014**  
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tropfenform/E27**  
Bezeichnung **3W (25W) 220-240V E27 245lm 180° 2700K**



## Technik

### Produkt Daten

Sockel	<b>E27</b>
Brennlage	<b>u360</b>
Länge [mm]	<b>45</b>
Breite [mm]	<b>45</b>
Höhe [mm]	<b>80</b>

Gewicht [g]	<b>16,00</b>
Gehäusematerial	<b>PA6 (thermisch)</b>
Schutzglas	<b>nein</b>
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	<b>-20</b>

Maximale Umgebungstemperatur [°C]	<b>40</b>
Marke	<b>Müller-Licht</b>
CE	<b>ja</b>

### Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	<b>220-</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>240</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>3,00</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>3,00</b>
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	<b>4,05</b>

Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>25000</b>
Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>25000</b>
Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>
Stromart	<b>AC</b>
Nom. Stromstärke [mA]	<b>28</b>
EEK	<b>A+</b>
Elektrischer Leistungsfaktor [ > ]	<b>0,47</b>
Zündzeit [sec.] [ < ]	<b>0,5</b>

Dimmbarkeit	<b>nein</b>
Schaltzyklen bis Ausfall	<b>100000</b>
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>3</b>
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	<b>88</b>
Ausfallrate allg. [%] [ < = ]	<b>5,00</b>
Ausfallrate 1000h [%] [ < = ]	<b>5,00</b>
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	<b>0,90</b>

### Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>245</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>245</b>
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	<b>180</b>
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>82</b>

Farbtemperatur [K]	<b>2700</b>
Lichtfarbe	<b>warmwhite</b>
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [ > = ]	<b>90</b>
Farbkonsistenz initial [SDCM] [ < ]	<b>6</b>
Flimmerfaktor [ < = ]	<b>10,00</b>

Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	<b>25</b>
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [ > = ]	<b>0,80</b>
Lichtstromerhalt am Ende NLD [ > = ]	<b>0,70</b>
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [ < ]	<b>1,00</b>
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [ < ]	<b>2,00</b>

### Umwelteigenschaften

### Info auf DB

## Verpackung

### Colorbox

Gewicht [g]	<b>9,00</b>
-------------	-------------

Stück	<b>1</b>
Inhalt (Produkte)	<b>1</b>

Barcode1	<b>4018412675682</b>
Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>

### Blister

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### Innerbox

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### Tray

Gewicht [g]	<b>60,00</b>
Stück	<b>10</b>

Barcode1	<b>4018412675699</b>
Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Barcode2	<b>0194018412675692300010</b>

Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
--------------	---------------

### Shrink

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### Transportkarton

Gewicht [g]	<b>260,00</b>
Stück	<b>60</b>

Barcode1	<b>4018412675705</b>
Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Barcode2	<b>0194018412675708300060</b>

Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
--------------	---------------

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 11. Mär 2021 14:58  
Seite 2

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT **Starlicht**

## Technische Details

Artikel-Nr. **401014**  
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tropfenform/E27**  
Bezeichnung **3W (25W) 220-240V E27 245lm 180° 2700K**



## EEK-Label

