

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 15. Apr 2020 08:59
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400397**
Warengruppe: **LED-Filament/Tropfenform/Klar**
Bezeichnung **4.5W (40W) 220-240V E27 470lm 2700K Retro-LED HD**



Technik

Produktdaten

Wendel/LED Stil	StraightUp
Sockel	E27
Brennlage	u360
Länge [mm]	45
Breite [mm]	45
Höhe [mm]	76
Gewicht [g]	16,00

Schutzglas	nein
UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein

Feuchteempfindlich	ja
Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	4,50
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	4,50
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	0,00

Lebensdauer Nominalwert [h]	15000
Lebensdauer Bemesswert [h]	15000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	40
EEK	A++
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,40
Zündzeit [sec.] [<]	0,4

Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	50000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	5
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	89
Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	470
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	104
Kelvin [K]	2700

Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥=]	90
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [<=]	10,00
Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	10,00
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4018412344014
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

CE	ja
WEEE	ja

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	43,00
Stück	10

Barcode1	4018412344021
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412344017300010

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	277,00
Stück	50

Barcode1	4018412344038
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412344017300050

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 15. Apr 2020 08:59
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400397**
Warengruppe: **LED-Filament/Tropfenform/Klar**
Bezeichnung **4.5W (40W) 220-240V E27 470lm 2700K Retro-LED HD**



Spektrum

Spectroradiometric Parameters

