

Nass-/Trockensauger POWER PACK 1620 C

**Der Kompakte Leistungsstarke
mit Edelstahlrohren, Patronenfilter
und 3 Jahren Garantie**

Leiser • Stärker • Vielseitiger

Neu in Form und Design:

- Motorkopf in Hochglanzoptik
- Vorteilhafte Schalterbedienung

Bequeme Handhabung:

- Zubehöraufnahme im Motorkopf
- Kabelhalterung
- Parkstellung

Standard Zubehör Ø 32 mm:

- Saugschlauch mit mechanischer Saugkraftregulierung
- 2 Edelstahlrohre
- Teppichdüse
- Nass- und Trocken-Allzweckdüse
- Siphondüse



Artikelnummer	786 203
Unterdruck / Wassersäule	22,5 kPa
Luftvolumenstrom	34 l/s
Motorleistung	1600 W max.
Anzahl der Turbinenstufen	2
Behältervolumen	20 l
Wasseraufnahme	13 l
Filtersystem	Langzeit Nass- und Trockenfilter mit Papierfiltersack
Abmessungen (L x B x H)	39 x 39 x 53
Gewicht	7,6 kg
EAN Nr.	4005435104893