

Waschsauger THOMAS SUPER 30 S

THOMAS®

Staubsaugen erfrischend anders.

Der Große mit Edelstahlrohren und 2 Jahre Garantie

Hygienische Tiefenreinigung und Fleckentfernung

Bequeme Handhabung:

- Saugleistung mechanisch regelbar
- Tragegriff
- Kabelhalterung
- Parkstellung

Standard Zubehör Ø 32 mm:

- 2 Kunststoffrohre
- Teppichdüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- Teppich-Sprühextraktionsdüse
- Polster-Sprühextraktionsdüse
- Hartbodenadapter

MADE IN
GERMANY



Artikelnummer	788 079
Unterdruck / Wassersäule	17,0 kPa
Luftvolumenstrom	33 l/s
Motorleistung	1400 W max.
Anzahl der Turbinenstufen	1
Behältervolumen	30 l
Frischwassertank	10 l
Wasseraufnahme	23 l
Filtersystem	4-fach Filterung
Abmessungen (L x B x H)	40 x 40 x 65
Gewicht	11,7 kg
EAN Nr.	4005435105128