

**> MIDLAND G13**

**Ein Funkgerät für den anspruchsvollen Benutzer.**

- ▶ PMR 446 Funkgerät
- ▶ 16 Kanäle/83 vorprogrammiert
- ▶ Scrambler (Sprachverschleierung)

- ▶ Sehr helles Display
- ▶ Batterielaufzeit bis zu 40 Stunden
- ▶ Sehr robustes Gehäuse
- ▶ IPX4 wassergeschützt

Das Midland G13 ist ein neues semi-professionelles PMR 446 Handfunkgerät. Mit seinem Aluminiumguss-Gehäuse ist es sehr kompakt und extrem robust. Es ist gemäß IPX4 vor Staub und Wasser geschützt.

**Weitere Ausstattungsmerkmale:**

- ▶ Erweitertes Frequenzband: von 446,00625 bis 446,19375 MHz
- ▶ 16 neue PMR446 Kanäle
- ▶ 99 PMR446 Kanäle: 16 + 83 vorprogrammiert
- ▶ Wetterfest IPX4
- ▶ Extra leistungsstarker Lautsprecher
- ▶ Li-Ionen Akku 2600 mAh mit hohem Wirkungsgrad
- ▶ Batterielaufzeit bis zu 40 Stunden
- ▶ RRM (Bergfunknetz) Kanal – nur in Italien verfügbar
- ▶ 50 CTCSS Töne + 106+106 (N/I) DCS Codes
- ▶ Scrambler (aktiviert über die optionale Programmiersoftware PRG-10)
- ▶ Display mit farbiger Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Ausgangsleistung: 500 mW
- ▶ VOX-Funktion
- ▶ Scannen, Überwachen, Zweikanalüberwachung
- ▶ Kanalabstand: 12,5 kHz
- ▶ Funktionstasten
- ▶ Roger-Beep
- ▶ Batterieschonfunktion
- ▶ Rauschsperr
- ▶ Programmierbar (mit optionaler Programmiersoftware)
- ▶ Anschluss: Kenwood
- ▶ Gewicht: 252 g (inkl. Akku)
- ▶ Maße: 60 x 42 x 117 mm (ohne Antenne)

**Lieferumfang:**

G13 mit Gürtelclip, Li-Ion Akkupack 2600 mAh, Steckernetzteil mit Standlader, Kurzanleitung



▶ Art.-Nr.: C1462

**Alan Electronics GmbH**