



31338500 LED 40W B35 E14 WW FR ND 3PF/6 DISC

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Schoenes Design und hochwertige Qualitaet, Ueberragende Lebensdauer von bis zu 15000 Stunden, sofort warmweisses Licht, Ideale Kombination aus vertrauten Formen und gemuet

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	5
Ersatzwattage	40
Sockel	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	470
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514313385
Bestellnummer (EOC)	871951431338500
10NC	9290029684

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	32
Artikel mit Verpackung / g	36

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,60	3,50	3,50
Verpackung in cm (H/B/T)	10,6	3,5	3,5

Verschiedenes

Typ	B35
-----	-----



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.