



Designed for
the comfort
of your eyes.

30762900 LED 35W MR16 WW 36D RF ND SRT4

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Durch den Abstrahlwinkel koennen Sie ganze Raeume und Akzente bele

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4.4
Ersatzwattage	35
Sockel	GU5.3
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	12
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	345
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514307629
Bestellnummer (EOC)	871951430762900
10NC	9290024946

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	48
Artikel mit Verpackung / g	81

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	4,60	5,10	5,10
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

Verschiedenes

Typ	MR16
-----	------



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.