



Designed for
the comfort
of your eyes.

30375100 LED 40W G9 WW RF ND SRT6

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Ueberragende Lebensdauer von bis zu 15000 Stunden, sofort warmweisses Licht

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	3.5
Ersatzwattage	40
Sockel	G9
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	400
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	8000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514303751
Bestellnummer (EOC)	871951430375100
10NC	9290024955

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	15
Artikel mit Verpackung / g	20

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,40	1,70	1,70
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	2,5

Verschiedenes

Typ	G9
-----	----



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.