



**30859600 LEDClassic 65W GU10 WH 36D ND SRT4**

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	4.7
Ersatzwattage	65
Sockel	GU10
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	460
Kelvin	3000
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	silber

**Energieeffizienz**

Kategorie	E
-----------	---

**Codes**

EAN Artikel	8719514308596
Bestellnummer (EOC)	871951430859600
10NC	9290029810

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	48
Artikel mit Verpackung / g	81

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,40	5,00	5,00
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

**Verschiedenes**

Typ	GU10
-----	------



Ausstellungsdatum: 10.08.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.