



32383400 LED classic 60W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	6
Ersatzwattage	60
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	810
Kelvin	2200-2700
Schalthaefigkeit	20000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffect	WarmGlow

Service

Design/Materialausfuhr.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Energieeffizienz

Kategorie	D
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514323834
Bestellnummer (EOC)	871951432383400
10NC	9290030103

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	30
Artikel mit Verpackung / g	54

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaeue

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,40	6,00	6,00
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	6,5

Verschiedenes

Typ	A60
-----	-----



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.