



Designed for  
the comfort  
of your eyes.



**32411400 LED classic 100W A60 E27 FR WGD90 SRT4**

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	11.5
Ersatzwattage	100
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	1560
Kelvin	2200-2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	90

**Codes**

EAN Artikel	8719514324114
Bestellnummer (EOC)	871951432411400
10NC	9290030117

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	30
Artikel mit Verpackung / g	54

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	WarmGlow

**Service**

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,80	6,00	6,00
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	6,5

**Energieeffizienz**

Kategorie	D
-----------	---

**Verschiedenes**

Typ	A60
-----	-----



Ausstellungsdatum: 10.08.2021  
Signify GmbH  
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.