



Designed for
the comfort
of your eyes.



32403900 LED classic 75W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

Technische Daten

| | |
|-------------------|-----------|
| Technologie | LED |
| Eingangswattage | 7.9 |
| Ersatzwattage | 75 |
| Sockel | E27 |
| Lichtfarbe | N/A |
| Lebensdauer | 15000 |
| Volt | 220-240 |
| Startzeit | |
| Lumen 2700 Kelvin | 1080 |
| Kelvin | 2200-2700 |
| Schalthäufigkeit | 20000 |
| RA-Wert | 90 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|----------|
| Dimmbar | Ja |
| Dimmeffekt | WarmGlow |

Service

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|-------|
| Material | Glas |
| Grundfarbe | weiss |

Energieeffizienz

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | D |
|-----------|---|

Codes

| | |
|---------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8719514324039 |
| Bestellnummer (EOC) | 871951432403900 |
| 10NC | 9290030113 |

Gewichte

| | |
|----------------------------|----|
| Artikelgewicht / g netto | 30 |
| Artikel mit Verpackung / g | 54 |

Mengen

| | |
|-----------------------|---|
| Kleinste Bestellmenge | 4 |
| Anzahl Packs pro VPE | 4 |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 10,40 | 6,00 | 6,00 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 14,6 | 6,3 | 6,5 |

Verschiedenes

| | |
|-----|-----|
| Typ | A60 |
|-----|-----|



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.