



32439800 LED classic 40W P45 E14 WGD90 CL SRT4

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

Technische Daten

| | |
|-------------------|-----------|
| Technologie | LED |
| Eingangswattage | 3,4 |
| Ersatzwattage | 40 |
| Sockel | E14 |
| Lichtfarbe | N/A |
| Lebensdauer | 15000 |
| Volt | 220-240 |
| Startzeit | |
| Lumen 2700 Kelvin | 475 |
| Kelvin | 2200-2700 |
| Schalthäufigkeit | 20000 |
| RA-Wert | 90 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|----------|
| Dimmbar | Ja |
| Dimmeffekt | WarmGlow |

Service

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|------|
| Material | Glas |
| Grundfarbe | klar |

Energieeffizienz

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | D |
|-----------|---|

Codes

| | |
|---------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8719514324398 |
| Bestellnummer (EOC) | 871951432439800 |
| 10NC | 9290030131 |

Gewichte

| | |
|----------------------------|----|
| Artikelgewicht / g netto | 18 |
| Artikel mit Verpackung / g | 37 |

Mengen

| | |
|-----------------------|---|
| Kleinste Bestellmenge | 4 |
| Anzahl Packs pro VPE | 4 |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|------|------|------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 8,00 | 4,50 | 4,50 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 12,7 | 6,3 | 5,3 |

Verschiedenes

| | |
|-----|-----|
| Typ | P45 |
|-----|-----|



Ausstellungsdatum: 10.08.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.