



31545700 LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Vereint hochwertiges Vintage Design mit fortschrittlicher LED - Technologie, Deko Lampe - Ideal fuer Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank goldener Optik, Modernste LED Technik - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Dimmbar - Fue

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	5.5
Ersatzwattage	25
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	250
Kelvin	1800
Schalhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	gold

Energieeffizienz

Kategorie	/
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514315457
Bestellnummer (EOC)	871951431545700
10NC	9290029829

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	42
Artikel mit Verpackung / g	66

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	14,30	6,50	6,50
Verpackung in cm (H/B/T)	17,7	7,5	7

Verschiedenes

Typ	ST64
-----	------



Ausstellungsdatum: 10.08.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.