



Designed for
the comfort
of your eyes.



32375900 LED classic 40W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	3.5
Ersatzwattage	40
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	475
Kelvin	2200-2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	WarmGlow

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Energieeffizienz

Kategorie	D
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514323759
Bestellnummer (EOC)	871951432375900
10NC	9290030099

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	30
Artikel mit Verpackung / g	54

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,40	6,00	6,00
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	6,5

Verschiedenes

Typ	A60
-----	-----



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.