



32415200 LED classic 25W B35 E14 CL WGD90 SRT4

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	2
Ersatzwattage	25
Sockel	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	270
Kelvin	2200-2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	90

Codes

EAN Artikel	8719514324152
Bestellnummer (EOC)	871951432415200
10NC	9290030119

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	14
Artikel mit Verpackung / g	33

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	WarmGlow

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	9,70	3,50	3,50
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	4,6

Energieeffizienz

Kategorie	D
-----------	---

Verschiedenes

Typ	B35
-----	-----



Ausstellungsdatum: 10.08.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.