



Designed for  
the comfort  
of your eyes.

**30764300 LED 35W MR16 CW 36D RF ND SRT4**

Sofort Kaltweisses Licht (4000 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Durch den Abstrahlwinkel koennen Sie ganze Raeume und Akzente bele

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	4.4
Ersatzwattage	35
Sockel	GU5.3
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	12
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	390
Kelvin	4000
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

**Codes**

EAN Artikel	8719514307643
Bestellnummer (EOC)	871951430764300
10NC	9290024947

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	48
Artikel mit Verpackung / g	81

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Design/Materialausführ.**

Material	Plastik
Grundfarbe	silber

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	4,60	5,10	5,10
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

**Energieeffizienz**

Kategorie	F
-----------	---

**Verschiedenes**

Typ	MR16
-----	------



Ausstellungsdatum: 10.08.2021  
Signify GmbH  
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.