



**32441100 LED classic 40W P45 E27 CL WGD90 SRT4**

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	3,4
Ersatzwattage	40
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	475
Kelvin	2200-2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	90

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	WarmGlow

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	klar

**Energieeffizienz**

Kategorie	D
-----------	---

**Codes**

EAN Artikel	8719514324411
Bestellnummer (EOC)	871951432441100
10NC	9290030132

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	18
Artikel mit Verpackung / g	37

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	7,80	4,50	4,50
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

**Verschiedenes**

Typ	P45
-----	-----



Ausstellungsdatum: 10.08.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.