



Designed for  
the comfort  
of your eyes.

**30401700 LED 25W G9 WW ND 2SRT6**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Ueberragende Lebensdauer von bis zu 15000 Stunden, sofort warmweisses Licht

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	2
Ersatzwattage	25
Sockel	G9
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	220
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	8000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

**Energieeffizienz**

Kategorie	E
-----------	---

**Codes**

EAN Artikel	8719514304017
Bestellnummer (EOC)	871951430401700
10NC	9290024952

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	15
Artikel mit Verpackung / g	20

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	4,80	1,50	1,50
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	2,5

**Verschiedenes**

Typ	G9
-----	----



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.