



**32437400 LED classic 40W BA35 E14 CL WGD90 SRT4**

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	3.4
Ersatzwattage	40
Sockel	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	475
Kelvin	2200-2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	90

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	WarmGlow

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	klar

**Energieeffizienz**

Kategorie	D
-----------	---

**Codes**

EAN Artikel	8719514324374
Bestellnummer (EOC)	871951432437400
10NC	9290030130

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	14
Artikel mit Verpackung / g	33

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	11,90	3,50	3,50
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	4,6

**Verschiedenes**

Typ	BA35
-----	------



Ausstellungsdatum: 10.08.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.