



30778000 LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Drei Lichtstimmungen ohne Dimmer, Steuerung ueber regulaeren Lichtschalter, waermer werdendes Licht, integrierte Memory-Funktion, einfach auszuwechseln, extra-warmweiss, hochwertige Verarbeitung

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4.6
Ersatzwattage	50
Sockel	GU10
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	345
Kelvin	2700-2500-2200
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	ja, in 3 Stufen
Dimmeffekt	3 Lichtstimmungen

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514307780
Bestellnummer (EOC)	871951430778000
10NC	9290029818

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	48
Artikel mit Verpackung / g	81

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,40	5,00	5,00
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

Verschiedenes

Typ	GU10
-----	------



Ausstellungsdatum: 10.08.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.