



30381200 LED 60W R7S 118mm WH ND SRT4

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	8
Ersatzwattage	60
Socket	R7S
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	850
Kelvin	3000
Schalthaefigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffect	Non-Dim

Service

Design/Materialausfuhr.

Material	Plastik
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514303812
Bestellnummer (EOC)	871951430381200
10NC	9290024950

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	142
Artikel mit Verpackung / g	154

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaeue

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	11,80	1,50	1,50
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	3

Verschiedenes

Typ	RS7
-----	-----



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.