



Designed for
the comfort
of your eyes.



32395700 LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	6
Ersatzwattage	60
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	810
Kelvin	2200-2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	WarmGlow

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Energieeffizienz

Kategorie	D
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514323957
Bestellnummer (EOC)	871951432395700
10NC	9290030109

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	60
Artikel mit Verpackung / g	113

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	13,70	9,50	9,50
Verpackung in cm (H/B/T)	18,2	13	10,2

Verschiedenes

Typ	G93
-----	-----



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.