Produktdatenblatt













31599000 LED classic 15W P45 E14 GOLD SP D SRT4

Vereint hochwertiges Vintage Design mit fortschrittlicher LED - Technologie, Deko Lampe - Ideal fuer Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank goldener Optik, Modernste LED Technik - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Dimmbar - Fue

Technische Daten	
Technologie	LED
Eingangswattage	3.5
Ersatzwattage	15
Sockel	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	136
Kelvin	1800
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80
ment of the state	

Schalthäufigkeit RA-Wert	20000 80
Dimmbarkeit	
Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim
Service	

Design/Materialausführ. Material Grundfarbe	Glas gold
Energieeffizienz Kategorie	/

Codes EAN Artikel	8719514315990
Postolloummor (EOC)	971051/2150000

Bestellnummer (EOC)	871951431599000
10NC	9290029833

Gewichte	
Artikelgewicht / g netto	18
Artikel mit Verpackung / g	37

Mengen	
Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße			
Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	8,00	4,60	4,60
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3
Verschiedenes			
Тур	P45		



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.