



31537200 LED giant 25W E27 A160 1800K smoky D

Deko-Lampe - Ideal fuer Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank goldener Optik, ideale Kombination aus vertrautem Gluehlampendesign und gemuetlichem, warmweissen Licht, geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu h

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	6.5
Ersatzwattage	25
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	200
Kelvin	1800
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	smoky

Energieeffizienz

Kategorie	/
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514315372
Bestellnummer (EOC)	871951431537200
10NC	9290029825

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	230
Artikel mit Verpackung / g	490

Mengen

Kleinste Bestellmenge	2
Anzahl Packs pro VPE	2

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	29,30	16,20	16,20
Verpackung in cm (H/B/T)	32	18,5	18,5

Verschiedenes

Typ	A160
-----	------



Ausstellungsdatum: 10.08.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.