



**31374300 LED giant crystal 35W E27 smoky DIM**

Deko-Lampe - Ideal fuer Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank goldener Optik, ideale Kombination aus vertrautem Gluehlampendesign und gemuetlichem, warmweissen Licht, geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu h

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	6.5
Ersatzwattage	35
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	270
Kelvin	1800
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	smoky

**Energieeffizienz**

Kategorie	/
-----------	---

**Codes**

EAN Artikel	8719514313743
Bestellnummer (EOC)	871951431374300
10NC	9290029824

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	494
Artikel mit Verpackung / g	754

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	2
Anzahl Packs pro VPE	2

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	36,60	9,40	9,40
Verpackung in cm (H/B/T)	42	14,5	14,5

**Verschiedenes**

Typ	Crystal
-----	---------



Ausstellungsdatum: 10.08.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.