



31372900 LED double layers 25W E27 smoky DIM

Deko-Lampe - Ideal fuer Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank goldener Optik, ideale Kombination aus vertrautem Gluehlampendesign und gemuetlichem, warmweissen Licht, geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu h

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	6.5
Ersatzwattage	25
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	200
Kelvin	1800
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	smoky

Energieeffizienz

Kategorie	/
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514313729
Bestellnummer (EOC)	871951431372900
10NC	9290029823

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	632
Artikel mit Verpackung / g	1140

Mengen

Kleinste Bestellmenge	2
Anzahl Packs pro VPE	2

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	29,30	20,20	20,20
Verpackung in cm (H/B/T)	34	22,5	22,5

Verschiedenes

Typ	Double Layer
-----	--------------



Ausstellungsdatum: 10.08.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.