



32459600 LED classic 60W P45 E14 WGD90 CL SRT4

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	5.9
Ersatzwattage	60
Sockel	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	810
Kelvin	2200-2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	WarmGlow

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Energieeffizienz

Kategorie	D
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514324596
Bestellnummer (EOC)	871951432459600
10NC	9290030141

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	18
Artikel mit Verpackung / g	37

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	8,00	4,50	4,50
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

Verschiedenes

Typ	P45
-----	-----



Ausstellungsdatum: 10.08.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.