

Produktdatenblatt

PHILIPS



36134800 LED classic 60W T30 E27 CW CL ND SRT4

Sofort Kaltweisses Licht (4000 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	6.5
Ersatzwattage	60
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	806
Kelvin	4000
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514361348
Bestellnummer (EOC)	871951436134800
10NC	9290030914

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	26
Artikel mit Verpackung / g	60

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,60	3,20	3,20
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	4,6

Verschiedenes

Typ	T30
-----	-----



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.